

Garant**ZCMX 09T304, Laji: HBZ140**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268438 HBZ140
GTIN	4062406392789
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

Sopii:

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 8.

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 09T304
Syöttö f poraus	0,03 - 0,12 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f sorvaus	0,1 - 0,3 mm
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	PVD

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 190 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
Laji	HBZ140
sopii työkalun Ø:lle D_c	18 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä