

Garant**ZCMX 09T304, Laji: HBZ030**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268438 HBZ030
GTIN	4062406392758
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Malli:

Kovempi perusmateriaali pitemmälle käyttöiälle ohuella CVD-pinnoitteella. Erityisesti taso- ja pituussorvaukseen.

Sopii:

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 8.

Tekninen kuvaus

Syöttö f sorvaus	0,1 - 0,3 mm
Lastuava aine	KM
Laji	HBZ030
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 10T308
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Pinnoitus	CVD
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 200 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
Syöttö f poraus	0,03 - 0,12 mm
sopii työkalun \emptyset :lle D_c	18 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä