

Garant**ZCMX 09T304, Laji: HBZ035**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268438 HBZ035
GTIN	4062406392765
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

Sopii:

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 8.

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f sorvaus	0,1 - 0,3 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 190 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 10T308
Laji	HBZ035
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
Syöttö f poraus	0,03 - 0,12 mm
Pinnoitus	PVD
Nirkon säde	0,4 mm
sopii työkalun Ø:lle D_c	18 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä