

**Garant****ZCMX 09T304, Laji: HBZ120**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	268438 HBZ120
GTIN	4062406392772
Tuoteluokka	21E

## Kuvaus

### Sopii:

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 8.

sopii työkalun Ø:lle  $D_c$ : 18 mm

Laji: HBZ120

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Syöttö, jyrshintä: 0,1 - 0,3 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,12 mm

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 90 - 200 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Syöttö, poraus	0,03 - 0,12 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Pinnoitus	PVD
Laji	HBZ120

Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 200 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 10T308
Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 2 mm
Syöttö, jysintä	0,1 - 0,3 mm
sopii työkalun Ø:lle $D_c$	18 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä