

Garant**ZCMX 130408, Laji: HBZ030**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268444 HBZ030
GTIN	4062406392291
Tuoteluokka	21K

Kuvaus

Malli:

Kovempi perusmateriaali pitemmälle käyttöiälle ohuella CVD-pinnoitteella. Erityisesti taso- ja pituussorvaukseen.

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 130408
Syöttö f sorvaus	0,1 - 0,3 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 200 m/min
Syöttö f poraus	0,03 - 0,12 mm
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HBZ030
Pinnoitus	CVD

Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
sopii työkalun Ø:lle D_c	25 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä