

Garant**Porakierrejärsin 1,5×D, TiAlN, M: M6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	139511 M6
GTIN	4062406393137
Tuoteluokka	11J

Kuvaus**Malli:**

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden järsintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus). **Varrenpuoleinen** upotusviiste 90°:n upotukseen. Suurihalkaisijaisen sydänosan, kahden kapean, geometrisesti optimoidun lastu-uran sekä erikoiskärjen ansiosta lastunmuodostus on hyvä ja lastuaminen vaatii vain vähän voimaa. **Sis. jäähdytysaineen syöttö.**

Etu:

Poraus, upotus ja kierteen järsintä, kaikki samalla työkalulla!

Huomautus:

Muoto **HB**: tilaa numerolla **139511+ 12900 HB**.

Muoto **HE**: tilaa numerolla **139511+ 12900 HE**.

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	62 mm
Kierteen syvyys	9
varren $\varnothing D_s$	8 mm
Varren pituus L_s	40 mm
Kierteennousu	1 mm
Terän pituus l_c	10,7 mm
Kierteen koko	M6
Pistoleveys e_1	1 mm

Syöttö f_z alumiinivaloksessa	0,05 mm
Lastu-urien määrä	2
Terän $\varnothing D_c$	4,85 mm
Ohjelmointiarvo upotukselle L_1	11,6 mm
Kaulan $\varnothing D_1$	6,6 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	M-LH
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Terien lkm Z	2
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD läpireiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5xD pohjareiällä
Upotusviisteen kulma	90 astetta
Varren toleranssi	h6
Värirengas	ilman
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre
Tuotetyyppi	Sisäkierrejyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	220 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	220 m/min	N
GG(G)	sopii rajoituksin	120 m/min	K
CuZn	soveltuu	330 m/min	N

märkä enintään
Palvelut

soveltuu

Varrenhionta Tyyppi HE

129100 HE

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB