



Metallivannesaha RRR Plus, 30 m, leveys mm / Hammasta/tuuma: 10/4H



Tilaustiedot

Tilausnumero	172000 10/4H
GTIN	4045197253408
Tuoteluokka	16F

Kuvaus

Malli:

Vakiohammastus – vakiohammasjaotus, **rintakulma 0°**, umpinaisessa muovirullassa, hitsaamaton.

RRR-Plus seostettua työkaluterästä, rullissa 30 m.

Käyttö:

Sopii erityisesti pienille ja keskisuurille poikkileikkauksille (enint. 70 mm pureutumispituus).

Huomautus:

- **Normaali hammastus 10°: Koot 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Yhdistelmähammastus 0°: Koot 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Hammastus: normaali

Rintakulma: 10 astetta

Hammastus: normaali

Rintakulma: 10 astetta

Paksuus: 0,65 mm

Tekninen kuvaus

Paksuus	0,65 mm
---------	---------

Rintakulma	10 astetta
Leveys	10 mm
Hammastus	normaali
Tuotenimen määrite	30 m
Pituus	30 m
Tuotetyyppi	Metallivannesaha

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	85 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	P
GG(G)	soveltuu	40 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		