

**HOLEX****Kulmajyrsin, 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215102 40/4
GTIN	4062406393250
Tuoteluokka	220

**Kuvaus****Malli:**

Kestävä kulmajyrsin kääntöterien istukoilla vakasiin työstöolosuhteisiin.

Kääntöterään 215117 UNI yhdistettynä voidaan käyttää **suuren syötön jyrsimenä**.

**Käyttö:**

Kaksipuoliset 3-leikkuiset terät XNEX0806.. tai yksipuoliset 3-leikkuiset terät XNEX0806.. **Suuri syöttö.**

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,8** terän nro **674252 koko 15IP**.

**Tekninen kuvaus**

KiinnitysreiänØ	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	4 mm
Terien lkm Z	4
Sopiva kääntöterä	XNEX 0806..

Terän Ø D <sub>c</sub>	40 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 1	219798 1
--	----------