

Nappimagneetti, sisäkierteellinen, ferriitti, Ø: 50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085915 50
GTIN	5012095029953
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- Päällystetty nappimagneetti ferriittiä, kierreholkki.
- Sinkitty pinta.
- Lämmönkestävyys 120 °C asti.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen ruuvikiinnityksellä.

Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

Tekninen kuvaus

Pintamateriaali	sinkitty
Korkeus kierteineen	22 mm
Kierre	M6 mm
Kierreholkki	kyllä
Lämmönkestävyys enintään	120 °C
Korkeus	10 mm
Ø	50 mm
Paino	110 g
Nimellispitovoima	220 N

Magneettisydämen materiaali	ferritti
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

Tarvikkeet

Kierrekoukkusarja ulkokierteellä10 osaa Kierre M6	085921 M6
---	-----------