

Garant**Kovametallikärkinen monikäyttöporasarja, Porien lukumäärä: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	787078 7
GTIN	4062406393311
Tuoteluokka	71C

Kuvaus**Malli:**

Monikäyttöpora, jossa on **erittäin terävä kovametallilevy** tarkkaan porauksiin eri materiaaleissa. Isokokoinen kierreura **porauspölyn ja lastujen nopeaan poistoon**. Varsi nuorrutettua erikoisterästä.

Käyttö:

Soveltuu erilaisten materiaalien poraamiseen myös samassa työvaiheessa:

- **Tiilet, kaasubetoni, kevytrakennemateriaalit, muovit.**
- **Laatat, keramiikka, marmori, lasi.**
- **Metalli ja materiaaliyhdistelmät yhdessä työvaiheessa, kuten ikkunoiden asennuksessa tai betonin raudoituksessa.**

Sisältö:

Pora nro 787070: à 1 kpl koot 4; 5; 6; 6; 8; 8; 10

Huomautus:

- **Huomio: Käytä vain pyörien (ilman iskua)!**
- **Nopeampaa poraamista ja enemmän poranreikiä akunlatauskertaa kohden kuin iskuporakoneilla.**

Tekninen kuvaus

Porien lukumäärä	7
------------------	---

Poran Ø	4 - 10 mm
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	ei iskuporausta
Varsi	Lieriövarsi
Tuotetyyppi	Monikäyttöpora

Tarvikkeet

Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 6 mm	787070 6
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 4 mm	787070 4
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 10 mm	787070 10
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 8 mm	787070 8
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 5 mm	787070 5