

Garant**Valukonekierretappi, nitrattu, M: M6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132500 M6
GTIN	4045197071781
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Suorat lastu-urat ja lyhyt leikkuu** (2 – 3 kiert.).**Kuvateksti:**

4 terää (alkaen koosta M5).

4 uraa (alkaen koosta M5).

Nitratun pinnan (13 2500) ansiosta erityisen hyvä kulutuskestävyys.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 5 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	6 mm
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	1 mm
Alkureiän Ø	5 mm
Standardi	DIN 371

varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio \square	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	18 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M6
Pinnoitus	nitratu
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG	soveltuu	13 m/min	K
GGG	sopii rajoituksin	9 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

