



## Paineilmakäyttöinen epäkeskohiomakone, Tyyppi: 58436



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079656 58436
GTIN	616026584365
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

#### Malli:

Tehokas epäkeskohiomakone, jossa uretaanitarrahioma-aiikka. **Hyvä käyttömukavuus** kevyen komposiittirungon ansiosta, ergonominen käsituki. **Vankkarakenteinen, tasaisesti käyvä ja tärinätön paineilmamoottori**, terässylinteri, alhainen melutaso.

Dynorbital-Spirit-epäkeskohiomakone (152 mm) keskusmuun. **Yhdistelmähiomakone**, mahdollistaa **epäkeskisen** työstön **karkeassa ja keskikarkeassa hionnassa**. 5 mm:n isku ja **pyörivä** työstö voimakkaaseen hiontaan. Liitännäismahdollisuus **ulkoiselle imulaitteelle**.

#### Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

#### Huomautus:

Tarrahioma-aiikat katso nro 567775 tai 567901.

Tarrahioma-aiikan DynaMaze nrolle 079655 ja nrolle 079656 koko X61V ja nrolle 58436 löytyy nrolla 567872 koko 150.

### Tekninen kuvaus

Paino	1,3 kg
Imurityyppi	Ulkoinen
Valmistajamerkintä	Dynalocke 152 mm

Hiomalaikan Ø	150 mm
Enimmäiskierrosuku	12000 min <sup>-1</sup>
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	2,67 m/s <sup>2</sup>
Enimmäisilmantarve	654 l/min
Toimintääni	82 dB(A)
Liikepituus	5 mm
Tuotetyyppi	Epäkeskoihomakone

## Tarvikkeet

Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 320	567775 320
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 400	567775 400
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 80	567775 80
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 800	567775 800
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 60	567775 60
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 600	567775 600
PU-tarrahiomalaikkaDynaMaze Ulko-Ø 150 mm	567872 150
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 240	567775 240
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 120	567775 120
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 180	567775 180
Paperi-tarrahiomalaikka (A)Rei'itys 6-kert. + 1 Rakeisuus 40	567775 40