

ALLURIS

Vetolujuuden mittauslaite FMT-W30, Mittausalue: 1000N**Tilaustiedot**

Tilausnumero	478998 1000
GTIN	4260244681151
Tuoteluokka	47F

Kuvaus**Malli:**

- **Manuaalinen vipukäyttöinen vetolujuusmittalaite, jolla voidaan selvittää kaikkien juottamattomien (puristettujen) kaapeliliitännöiden vetolujuus.**
- **Tilaa säästävä, luistamaton ja luja pöytälaite, jossa on vahvistettu naarmuuntumaton pohjalevy.**
- **Aina käyttövalmis, ei virransyöttöä.**
- **Vaihdettava kiinnityssovitin, jonka 12 leveydestä löytyy sopiva kaikenkokoisille kaapeleille.**

Käyttö:

Kaapeliliitännöiden testaus IEC-, DIN-, EN-, BS-, UL-, SAE-, MIL- ja NASA-standardien mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

Vetolujuuden mittauslaite, jossa mittaussovitin ja puristusvetolaite, USB-liitäntä ja käyttöohje.

Erikoistarvike:

Käytettävissä erilaisia vaihtosovittimia, arviointiohjelmisto FMT_W_Connect.

Tekninen kuvaus

Leveys	160 mm
Mittausalue	1000 N
Korkeus	75 mm

Näyttötarkkuus	1 N
Pituus	350 mm
Mittaussovittimen rakoleveys	0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm
Tarkkuus	±0,5 % (±1/2 numeromerkkiä)
Tuotetyyppi	Dynamometri