

**Garant****Suuntaisruuvipuristin, Leukojen leveys: 180mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	967100 180
GTIN	4062406393267
Tuoteluokka	91J

**Kuvaus****Malli:**

**Kokonaan terästä, muottiintaottu – taatusti rikkoutumaton.**

**Eteenpäin avautuva.** Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Vankka, CNC-työstetty tarkkuuskara valssatulla kierteellä. Kara ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Laaja, karkaistu alaspinta oikaisua ja niittaamista varten. Kaksi kertaa säädettävä johde. Hammastetut, pintakarkaistut kiinnitysleuat (ei vaihdettavissa).

**Kuvateksti:**

Putoamissuojalevyt.

Pakotettu mitta-asteikko.

Ohjaimen säätö: Kuusiokokoruuvit, messinkiset painelaatat – liikkuu erittäin kevyesti.

Vahvat putkenkiinnitysleuat.

**Etu:**

- **Sokka, putoamissuoja molemmiin puolin – alhainen melutaso.**
- **Voidaan avata tai sulkea nopeasti karan kierteen jyrkän nousun ansiosta.**
- **Sokka vaihdettavissa.**
- **Pakotettu leukaväliasteikko.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

**Huomautus:**

Sopiva korkeudensäätölaite – katso nro 967520.

**Tekninen kuvaus**

Putkileuat putkille, joiden ulko-Ø on	3/4 – 3,1/2 tuuma
Materiaali	Teräs, muottiintaottu
Kiinnityssyvyys	110 mm
Avautumissuunta	Eteenpäin avautuva
Paino	27 kg
Leukojen leveys	180 mm
Leukaväli	220 mm
Tuotetyyppi	Suuntaisruuvipuristin