

Euronormisäiliö pun., Tyyppi: NB10



Tilaustiedot

Tilausnumero	963378 NB10
GTIN	8055520001855
Tuoteluokka	96E

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pinottava muovinen kuljetuslaatikko.

Muovisen kuljetuslaatikon rakenne perustuu kolmen perusmitan mukaiseen kehikkoon.

Laatikoita voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin.

Tukevat, vahvistetut seinämät mahdollistavat laatikon erinomaisen muotolujuuden.

Kestää useimpia happeja ja öljyjä.

Huomautus:

Sopivat varusteet (kansi, suljin, paperikiinnitin) löytyvät numeroilla 963382 - 963384.

Väri: pun.

Korkeus: 120 mm

Leveys: 400 mm

Syvyys: 300 mm

Kahvatyyppi: Lokerokahva

Tekninen kuvaus

Leveys	400 mm
Kahvatyyppi	Lokerokahva
Syvyys	300 mm
Korkeus	120 mm

Väri	pun.
Tuotetyyppi	Euronormisäiliö

Tarvikkeet

Saranoitu kansi euronormisäiliöön Tyyppi NBC43	963384 NBC43
Liukulukko euronormisäiliölle Sarjassa 2 osaa Tyyppi 1	963383 1
Paperiliitin sarja, 10 osaa Tyyppi EH2	963382 EH2