

Euronormisäiliö pun., Tyyppi: NB14



Tilaustiedot

Tilausnumero	963378 NB14
GTIN	8055520002081
Tuoteluokka	96E

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pinottava muovinen kuljetuslaatikko.

Muovisen kuljetuslaatikon rakenne perustuu kolmen perusmitan mukaiseen kehikkoon.

Laatikoita voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin.

Tukevut, vahvistetut seinämät mahdollistavat laatikon erinomaisen muotolujuuden.

Kestää useimpia happoja ja öljyjä.

Huomautus:

Sopivat varusteet (kansi, suljin, paperikiinnitin) löytyvät numeroilla 963382 - 963384.

Väri: pun.

Korkeus: 170 mm

Leveys: 400 mm

Syvyys: 300 mm

Kahvatyyppi: Reikäkahva

Tekninen kuvaus

Korkeus	170 mm
Leveys	400 mm
Kahvatyyppi	Reikäkahva
Syvyys	300 mm

Väri	pun.
Tuotetyyppi	Euronormisäiliö

Tarvikkeet

Saranoitu kansi euronormisäiliöön Tyyppi NBC43	963384 NBC43
Paperiliitin sarja, 10 osaa Tyyppi EH2	963382 EH2
Liukulukko euronormisäiliöille Sarjassa 2 osaa Tyyppi 1	963383 1