

Euronormisäiliö sininen, Tyyppi: NB5



Tilaustiedot

Tilausnumero	963379 NB5
GTIN	8055520009318
Tuoteluokka	96E

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pinottava muovinen kuljetuslaatikko.

Muovisen kuljetuslaatikon rakenne perustuu kolmen perusmitan mukaiseen kehikkoon.

Laatikoita voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin.

Tukevut, vahvistetut seinämät mahdollistavat laatikon erinomaisen muotolujuuden.

Kestää useimpia happeja ja öljyjä.

Huomautus:

Sopivat varusteet (kansi, suljin, paperikiinnitin) löytyvät numeroilla 963382 - 963384.

Väri: sininen

Korkeus: 120 mm

Leveys: 300 mm

Syvyys: 200 mm

Kahvatyyppi: Lokerokahva

Tekninen kuvaus

Leveys	300 mm
Kahvatyyppi	Lokerokahva
Syvyys	200 mm
Korkeus	120 mm

Väri	sininen
Tuotetyyppi	Euronormisäiliö

Tarvikkeet

Liukulukko euronormisäiliöille Sarjassa 2 osaa Tyyppi 1	963383 1
Saranoitu kansi euronormisäiliöön Tyyppi NBC32	963384 NBC32
Paperiliitin sarja, 10 osaa Tyyppi EH2	963382 EH2