

Euronormisäiliö sininen, Tyyppi: NB10



Tilaustiedot

Tilausnumero	963379 NB10
GTIN	8055520001718
Tuoteluokka	96E

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pinottava muovinen kuljetuslaatikko.

Muovisen kuljetuslaatikon rakenne perustuu kolmen perusmitan mukaiseen kehikkoon.

Laatikoita voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin.

Tukevat, vahvistetut seinämät mahdollistavat laatikon erinomaisen muotolujuuden.

Kestää useimpia happeja ja öljyjä.

Huomautus:

Sopivat varusteet (kansi, suljin, paperikiinnitin) löytyvät numeroilla 963382 - 963384.

Väri: sininen

Korkeus: 120 mm

Leveys: 400 mm

Syvyys: 300 mm

Kahvatyyppi: Lokerokahva

Tekninen kuvaus

Kahvatyyppi	Lokerokahva
Korkeus	120 mm
Leveys	400 mm
Syvyys	300 mm

Väri	sininen
Tuotetyyppi	Euronormisäiliö

Tarvikkeet

Saranoitu kansi euronormisäiliöön Tyyppi NBC43	963384 NBC43
Liukulukko euronormisäiliölle Sarjassa 2 osaa Tyyppi 1	963383 1
Paperiliitin sarja, 10 osaa Tyyppi EH2	963382 EH2