

Euronormisäiliö sininen, Tyyppi: NB20



Tilaustiedot

Tilausnumero	963379 NB20
GTIN	8055520002609
Tuoteluokka	96E

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pinottava muovinen kuljetuslaatikko.

Muovisen kuljetuslaatikon rakenne perustuu kolmen perusmitan mukaiseen kehikkoon.

Laatikoita voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin.

Tukevut, vahvistetut seinämät mahdollistavat laatikon erinomaisen muotolujuuden.

Kestää useimpia happoja ja öljyjä.

Huomautus:

Sopivat varusteet (kansi, suljin, paperikiinnitin) löytyvät numeroilla 963382 - 963384.

Väri: sininen

Korkeus: 220 mm

Leveys: 400 mm

Syvyys: 300 mm

Kahvatyyppi: Reikäkahva

Tekninen kuvaus

Leveys	400 mm
Korkeus	220 mm
Kahvatyyppi	Reikäkahva

Syvyys	300 mm
Väri	sininen
Tuotetyyppi	Euronormisäiliö

Tarvikkeet

Liukulukko euronormisäiliöille Sarjassa 2 osaa Tyyppi 1	963383 1
Saranoitu kansi euronormisäiliöön Tyyppi NBC43	963384 NBC43
Paperiliitin sarja, 10 osaa Tyyppi EH2	963382 EH2