

Euronormisäiliö sininen, Tyyppi: NB42



Tilaustiedot

Tilausnumero	963379 NB42
GTIN	8055520004559
Tuoteluokka	96E

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pinottava muovinen kuljetuslaatikko.

Muovisen kuljetuslaatikon rakenne perustuu kolmen perusmitan mukaiseen kehikkoon.

Laatikoita voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin.

Tukevat, vahvistetut seinämät mahdollistavat laatikon erinomaisen muotolujuuden.

Kestää useimpia happeja ja öljyjä.

Huomautus:

Sopivat varusteet (kansi, suljin, paperikiinnitin) löytyvät numeroilla 963382 - 963384.

Väri: sininen

Korkeus: 220 mm

Leveys: 600 mm

Syvyys: 400 mm

Kahvatyyppi: Reikäkahva

Tekninen kuvaus

Syvyys	400 mm
Kahvatyyppi	Reikäkahva
Leveys	600 mm
Korkeus	220 mm

Väri	sininen
Tuotetyyppi	Euronormisäiliö

Tarvikkeet

Paperiliitin sarja, 10 osaa Tyyppi EH2	963382 EH2
Saranoitu kansi euronormisäiliöön Tyyppi NBC64	963384 NBC64
Liukulukko euronormisäiliöille Sarjassa 2 osaa Tyyppi 1	963383 1