

## Euronormisäiliö sininen, Tyyppi: NB70



### Tilaustiedot

Tilausnumero	963379 NB70
GTIN	8055520005778
Tuoteluokka	96E

### Kuvaus

**Malli:**

Laadukas, pinottava muovinen kuljetuslaatikko. Muovisen kuljetuslaatikon rakenne perustuu kolmen perusmitan mukaiseen kehikkoon. Laatikoita voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin. Tukevat, vahvistetut seinämät mahdollistavat laatikon erinomaisen muotolujuuden. Kestää useimpia happeja ja öljyjä.

**Huomautus:**

Sopivat varusteet (kansi, suljin, paperikiinnitin) löytyvät numeroilla 963382 - 963384.

Väri: sininen

Korkeus: 343 mm

Leveys: 600 mm

Syvyys: 400 mm

Kahvatyyppi: Reikäkahva

### Tekninen kuvaus

Korkeus	343 mm
Kahvatyyppi	Reikäkahva
Leveys	600 mm

Syvyys	400 mm
Väri	sininen
Tuotetyyppi	Euronormisäiliö

## Tarvikkeet

Liukulukko euronormisäiliöille Sarjassa 2 osaa Tyyppi 1	963383 1
Saranoitu kansi euronormisäiliöön Tyyppi NBC64	963384 NBC64
Paperiliitin sarja, 10 osaa Tyyppi EH2	963382 EH2