

**Garant****Tasoupotin ilman tappeja, Upotin-Ø DC: 26mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	156520 26
GTIN	4045197088055
Tuoteluokka	11M

**Kuvaus****Malli:**

Monileikkuinen, nousu-urainen upotin, otsaporaus erilaisten ohjaustappien kiinnittämistä varten. Tapit kiinnitetään upottimessa olevalla ruuvilla.

**Käyttö:**

Vaihdettavissa olevien ohjaustappien ansiosta **yksi** upotin sopii käytettäväksi **useampiin** erikokoisiin aloitusporauksiin.

**Huomautus:**

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**. Mitat viittaavat ruuveihin DIN 912, 6912, 7984 ja ISO 1207. Erikokoisten ohjaustappien avulla upotinta voidaan käyttää myös muita ruuvikokoja tai tasoupotuksia varten.

**Tekninen kuvaus**

Reiän Ø a	8 mm
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm <sup>2</sup> ruuvikoolle	0,2 mm/kierr, M16
Lasku-Ø	26 mm
Morsekartio MK	3
Kokonaispituus L	180 mm
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 375
Varsi	Morsekartio

Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Tasoupotin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	27 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		