

Lääketieteellinen kertakäyttömaski, Tyyppi: T1B



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 097123 T1B |
| GTIN | 2050002053892 |
| Tuoteluokka | 02R |

Kuvaus

Malli:

Lääketieteellinen kasvomaski, joka koostuu kolmikerroksisesta kuitukangaskudoksesta: Sisä- ja ulkokerros kuitukangasta, keskimäinen kerros sulapuhallettua kangasta. Se ei sisällä lateksia ja lasikuituja. Sen lisäksi se on vedenpitävä ja hengittävä. Koko: 170X95 mm.

- **Integroitu, piilotettu nenäkaari: Korkea suojaus optimaalisen kasvojen muotoon sovittamisen ansiosta.**
- **Elastiset, pehmeät nauhat: Pyöreät kumilenkit mahdollistavat maskin suuren käyttömukavuuden ja helpon asettamisen ja poistamisen.**

Bakteerisuodattimen tehokkuus $\geq 95\%$.

Standardi:

EN14683:2019 tyyppi I

Toimituksen sisältö:

50 kappaletta/laatikko. Pakattu laatikkoon hygienisesti viiteen muovipussiin, joissa jokaisessa kymmenen kappaletta.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|----------|
| Suojausluokka | Tyyppi I |
| Sisältö | 50 |
| Sarjan sisältö | 50 |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Naamio-ominaisuus | Joustava nenäkaari |
| Väri | sininen |
| Suojausluokka | Tyyppi I |
| Valmistajamerkintä | LÄÄKETIETEELLINEN MASKI IR SININEN |
| Tuotetyyppi | Lääketieteellinen maski |