

Garant**Kulmajyrsin, 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215101 50/5
GTIN	4062406394790
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kestävä kulmajyrsin kääntöterien istukoilla vakasiin työstöolosuhteisiin.

Kääntöterään 215117 UNI yhdistettynä voidaan käyttää **suuren syötön jyrsimenä**.

Käyttö:

Kaksipuoliset 3-leikkuiset terät XNEX0806.. tai yksipuoliset 3-leikkuiset terät XNEX0806.. **Suuri syöttö.**

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,8** terän nro **674252 koko 15IP**.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	XNEX 0806..
Terien lkm Z	5
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)

Terän $\varnothing D_c$	50 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	4 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 1	219798 1
--	----------