

Garant**Kulmajyrsin, 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215101 80/7
GTIN	4062406394813
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kestävä kulmajyrsin kääntöterien istukoilla vakasiin työstöolosuhteisiin.

Kääntöterään 215117 UNI yhdistettynä voidaan käyttää **suuren syötön jyrsimenä**.

Käyttö:

Kaksipuoliset 3-leikkuiset terät XNEX0806.. tai yksipuoliset 3-leikkuiset terät XNEX0806.. **Suuri syöttö.**

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,8** terän nro **674252 koko 15IP**.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Terien lkm Z	7
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	4 mm
Terän Ø D_c	80 mm

KiinnitysreiänØ	27 mm
Sopiva kääntöterä	XNEX 0806..
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 1	219798 1
--	----------