

Garant**Tasoupotin ilman tappeja, Upotin-Ø DC: 30mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 156520 30 |
| GTIN | 4045197088062 |
| Tuoteluokka | 11M |

Kuvaus**Malli:**

Monileikkuinen, nousu-urainen upotin, otsaporaus erilaisten ohjaustappien kiinnittämistä varten. Tapit kiinnitetään upottimessa olevalla ruuvilla.

Käyttö:

Vaihdettavissa olevien ohjaustappien ansiosta **yksi** upotin sopii käytettäväksi **useampiin** erikokoisiin aloitusporauksiin.

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**. Mitat viittaavat ruuveihin DIN 912, 6912, 7984 ja ISO 1207. Erikokoisten ohjaustappien avulla upotinta voidaan käyttää myös muita ruuvikokoja tai tasoupotuksia varten.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|---------------|
| Lasku-Ø | 30 mm |
| ruuvikoolle | M18 |
| Syöttö f teräksessä < 500 N/mm ² | 0,2 mm/kierr, |
| Reiän Ø a | 8 mm |
| Morsekartio MK | 3 |
| Kokonaispituus L | 180 mm |
| Lastuava aine | HSS |
| Standardi | DIN 375 |
| Varsi | Morsekartio |

| | |
|-------------|------------|
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Tasoupotin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 33 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 28 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 27 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 27 m/min | P |
| märkä enintään | soveltuu | | |