

Garant**DC.T 11T302, Laji: HB730-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260458 HB730-1
GTIN	4062406394929
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T302 HB730-1 Laji: HB730-1
lastunmurtaja: XUM
Toleranssi: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 3,3 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 35 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T302
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	35 - 230 m/min
Pinnoitus	Nano-PVD
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Syöttö f	0,15 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 3,3 mm

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,2 mm
Laji	HB730-1
Lastuava aine	KM
Toleranssi	MF
lastunmurtaja	XUM
Pääkäyttöalue	UNI
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä