

Garant**DNMG 110408, Laji: HB730-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250754 HB730-1
GTIN	4062406394912
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 110408 HB730-1 Laji: HB730-1
lastunmurtaja: XUM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 35 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB730-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	35 - 230 m/min
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110404
Nirkon säde	0,4 mm

lastunmurtaja	XUM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 6 mm
Syöttö f	0,2 - 0,6 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pinnoitus	Nano-PVD
Pääkäyttöalue	UNI
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä