



Pyältämistyökalu Vasen, Varren koko: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290019 10
GTIN	4030741660665
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.

KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä.

- **Minimaalinen paine pienentää työkappaleen ja koneen kuormitusta.**
- **Synkronikara pyällyspitimien ja kärkikorkeuden yksinkertaista säätöä varten.**

Tekninen kuvaus

Kehran leveydelle b	4 mm
Kehran Ø:lle d ₁	15 mm
Työstöalue	0 - 15 mm
Varren korkeus	10 mm
Varren leveys	10 mm
Sokkatappi	299910 6
Kehran porauksen Ø:lle d ₂	4 mm
pyällyspitilille	RAA 2×AA
pyällyspitilille	RBL 2×BR
pyällyspitilille	RBR 2×BL
pyällyspitilille	RBR 1×BL

pyällyprofilille	RGE45° BL/BR45°
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu