



Eco-pyällysjyrsintyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 16Xmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290210 16X
GTIN	4030741834493
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina. Vain oikeakätinen malli! Nopea työkappaleen asetus säätökaran kautta.

Etu:

Vähäinen värinä.Säätöasteikko ja synkronoidut säätökarat työkappaleen Ø:n säätöön.Nopeampi varustelu ja pienemmät yksikkökustannukset.Pyällyskehrien päästökulmakorjaus.Parempi kulumisenkestävyys pintakarkaisun ansiosta.Suurille syöttö- ja lastuamisnopeuksille.

Tekninen kuvaus

Kehran leveydelle b	6 mm
Kehran Ø:lle d ₁	25 mm
Varren leveys	16 mm
Kehran porauksen Ø:lle d ₂	8 mm
Varren korkeus	16 mm
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi	299920 1
Työstöalue	10 - 250 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään

pyällyspöfiilille	RGE45° BL/BR15°
pyällyspöfiilille	RGE30° 2×AA
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

Tarvikkeet

Varaosasarja (3-osainen), KM-holkki, peitelaatta, ruuvi,
Tyypä: 1

299920 1