



Eco-pyällysjyrsintyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290210 10
GTIN	4030741409486
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina. Vain oikeakätinen malli! Nopea työkappaleen asetus säätökaran kautta.

Etu:

Vähäinen tärinä.Säätöasteikko ja synkronoidut säätökarat työkappaleen Ø:n säätöön.Nopeampi varustelu ja pienemmät yksikkökustannukset.Pyällyskorjauksen päästökulmakorjaus.Parempi kulumisenkestävyys pintakarkaisun ansiosta.Suurille syöttö- ja lastuamiskohteille.

Tekninen kuvaus

Varren korkeus	10 mm
Varren leveys	10 mm
Kehran Ø:lle d ₁	15 mm
KM-holkki, peitelaatta, ruuvi	299920 5
Kehran leveydelle b	4 mm
Työstöalue	3 - 50 mm
Kehran porauksen Ø:lle d ₂	8 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille	RGE45° BL/BR15°
pyällysprofiilille	RGE30° 2×AA

Tuotetyyppi

Pyällystyökalu

TarvikkeetVaraosarja (3-osainen), KM-holkki, peitelaatta, ruuvi,
Tyypä: 5

299920 5