



Pyältämistyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290090 10
GTIN	4030741688065
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.

Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.

KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä.

Tekninen kuvaus

Varren korkeus	10 mm
kehrän upotuksen Ø:lle d_3	11 mm
Laippapultti	299925 1
Työstöalue	3 - 40 mm
Kehrän Ø:lle d_1	15 mm
Varren leveys	12 mm
Kehrän porauksen Ø:lle d_2	6 mm
Kehrän leveydelle b	6 mm

Liukulevy	299927 1
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällyprofilille	RAA 2×AA
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu

Tarvikkeet

Laippapultti Tyyppi 1	299925 1
Liukulevy Tyyppi 1	299927 1