



## ECO-pyällystyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 16Xmm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	290036 16X
GTIN	4030741007880
Tuoteluokka	29H

### Kuvaus

#### Malli:

Perinteiseen käyttöön.

#### Huomautus:

Kärkikorkeus on asetettava.

### Tekninen kuvaus

Varren leveys	16 mm
Varren korkeus	16 mm
Kehran Ø:lle d <sub>1</sub>	20; 25 mm
Työstöalue	8 - 200 mm
Kehran porauksen Ø:lle d <sub>2</sub>	6 mm
Kehran leveydelle b	8 mm
Sokkatappi	299911 1
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille	RBR 1×BL
pyällysprofiilille	RGV30° 1×GE30°
pyällysprofiilille	RBR 1×BL
pyällysprofiilille	RBL 1×BR
pyällysprofiilille	RGE30° 1×GV30°

Tuotetyyppi

Pyällystyökalu

---

**Tarvikkeet**

HSS-sokkatappiHSS Tyypäi 1

299911 1

ECO-pyällystyökalusarja Tyypäi 16

290050 16