



ECO-pyällystyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290041 20
GTIN	4030741707025
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Perinteiseen käyttöön.

yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.

Huomautus:

Kärkikorkeus on asetettava.

Tekninen kuvaus

Sokkatappi	299911 3
Työstöalue	10 - 110 mm
Kehran leveydelle b	8 mm
Varren korkeus	20 mm
Varren leveys	20 mm
Kehran porauksen Ø:lle d ₂	6 mm
Kehran Ø:lle d ₁	20 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille	RBR 2×BL
pyällysprofiilille	RAA 2×AA
pyällysprofiilille	RBL 2×BR

pyällyspöfiilille	RBR 1xBL
pyällyspöfiilille	RGE45° BL/BR45°
Tuotetyyppi	Pyällystyökälu

Tarvikkeet

ECO-pyällystyökälu sarja Tyypäi 20	290050 20
------------------------------------	-----------