



ECO-pyällystyökalu Oikea, Varren koko: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290039 12
GTIN	4030741290442
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Perinteiseen käyttöön.

Huomautus:

Kärkikorkeus on asetettava.

Tekninen kuvaus

Kehran Ø:lle d ₁	15 mm
Varren leveys	12 mm
Sokkatappi	299911 4
Kehran porauksen Ø:lle d ₂	4 mm
Työstöalue	6 - 60 mm
Varren korkeus	12 mm
Kehran leveydelle b	4 mm
pyällysprofiilille	RAA 2×AA
pyällysprofiilille	RBL 2×BR
pyällysprofiilille	RBR 2×BL
pyällysprofiilille	RBR 1×BL

pyällyprofilille	RGE45° BL/BR45°
Tuotetyyppi	Pyällystyökalu