

Garant**Elektroniikka-asentajan neulakärkipihdit, 48° taitetut, Kokonaispituus: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	727182 150
GTIN	4062406395094
Tuoteluokka	71B

Kuvaus**Malli:**

Pihtien molemmat osat on liitetty yhteen huolellisesti työstettyjen reikien ja hiottujen pintojen kautta. Aukaisujousi ja ergonomisesti muotoillut kahvat lisäävät käyttövarmuutta ja mukavuutta. **2K-kahvankuoret** sähköä johtavaa materiaalia, **ESD-soveltuvat**. Ovaalikärkileuat, uritettu sisäpinta.

Raaka-aine:

Hiiliterästä (C70), tarkkuusstanssattu muoto ja lämpökäsittely, heijastamaton, fosfatoitu pinta.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	150 mm
Pään leveys	13 mm
Leuan pituus	35 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Kitamuoto	taivutettu
Leukojen malli	soikea kärki, sisältä uurrettu
Kahva	2K-kahvankuori
Raaka-aine	Hiiliteräs (C70)
Pinta	heijastamattomaksi fosfatoitu.

aukaisujousella	kyllä
Tuotetyyppi	Kärkipihdit