

**Kulmajyrsin, 90°, reiällä, Ø D: 50/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215853 50/7
GTIN	4062406396510
Tuoteluokka	220

Kuvaus**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	98 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	97 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	44,85 mm
Terän Ø D _c	50 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,32 astetta
KiinnitysreiänØ	22 mm

Sopiva kääntöterä	AP.. 1003..
Terien lkm Z	7
Ø D ₃	47 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Lastuamisstrategia	MTC
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219814
-----------------------------	--------