



Kulmajyrsin, 90°, weldonvarsi, Ø D: 16/2mm



Tilastiedot

Tilausnumero	215803 16/2
GTIN	4062406396527
Tuoteluokka	220

Kuvaus

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	29 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003..
Varren Ø D _s h6	16 mm
Ulkoneman pituus L ₁	37 mm
Terien lkm Z	2
Porrastuspituus L kun α _{max}	10,85 mm
Kokonaispituus L _{ges}	85 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	30 mm
Porrastuskulma α _{max}	1,32 astetta
Terän Ø D _c	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	13 mm
varren malli	weldonvarsi

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Lastuamisstrategia	MTC
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219814
-----------------------------	--------