



Kulmajyrsin, 90°, weldonvarsi, Ø D: 25/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	215803 25/4
GTIN	4062406396541
Tuoteluokka	220

Kuvaus

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	105 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003..
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	48 mm
Varren Ø D_3 h6	25 mm
Terän Ø D_c	25 mm
Terien lkm Z	4
Porrastuspituus L kun α_{max}	19,85 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Porrastuskulma α_{max}	0,72 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	47 mm
Ulkoneman pituus L_1	49 mm
Ø D_3	22 mm
varren malli	weldonvarsi

Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Lastuamisstrategia	MTC
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219814
-----------------------------	--------