



Kulmajyrsin, 90°, weldonvarsi, Ø D: 20/3mm



Tilastiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 215803 20/3 |
| GTIN | 4062406396534 |
| Tuoteluokka | 220 |

Kuvaus

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|----------------------|
| Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max} | 38 mm |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min} | 37 mm |
| Varren Ø D _s h6 | 20 mm |
| Sopiva kääntöterä | AP.. 1003.. |
| Terän Ø D _c | 20 mm |
| Ulkoneman pituus L ₁ | 40 mm |
| Porrastuskulma α _{max} | 0,96 astetta |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
| Porrastuspituus L kun α _{max} | 14,85 mm |
| Kokonaispituus L _{ges} | 90 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Ø D ₃ | 17 mm |
| varren malli | weldonvarsi |

| | |
|--------------------|---------------|
| Asetuskulma κ | 90 astetta |
| Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä |
| Lastuamisstrategia | MTC |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|-----------------------------|--------|
| Kääntöteräruuvisarja10 osaa | 219814 |
|-----------------------------|--------|