

HOLEX**Kulmajyrsin, 90°, reiällä, Ø D: 40/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215853 40/6
GTIN	4062406395001
Tuoteluokka	220

Kuvaus**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,41 astetta
Terien lkm Z	6
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	78 mm
Terän $\varnothing D_c$	40 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	77 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	AP.. 1003..

Kiinnitysreiän \emptyset	16 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	34,85 mm
$\emptyset D_3$	37 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Lastuamisstrategia	MTC
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219814
-----------------------------	--------