

**Garant****Työnnin, kolo, Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Torx Plus® -profiili: IP10mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 293015 IP10   |
| GTIN         | 4062406396572 |
| Tuoteluokka  | 29L           |

**Kuvaus****Malli:**

TiN-pinnoite.

**Käyttö:**Profiilien valmistukseen **yhdessä työvaiheessa.****Sopii:**

Profiilityönninten pidin nro 293020 – 293079.

**Huomautus:**

- **Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.**
- **Yksityiskohtaiset ohjeavot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**

**Tekninen kuvaus**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Lastuava aine        | HSS                  |
| Alkureiän Ø          | 2,3 mm               |
| Torx® ulkohalkaisija | 2,7 mm               |
| L                    | 2 mm                 |
| Toleranssi           | + 0,005 ... +0,02 mm |
| profiili             | Torx Plus®           |
| L <sub>1</sub>       | 18 mm                |
| Ø d                  | 8 mm                 |

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Pinnoitus   | TiN                             |
| Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |