

Garant**Työnnin, kolo, Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Torx Plus® -profiili: IP8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	293017 IP8
GTIN	4062406396732
Tuoteluokka	29L

Kuvaus**Malli:**

TiN-pinnoite.

Käyttö:Profiilien valmistukseen **yhdessä työvaiheessa.****Sopii:**

Profiilityönninten pidin nro 293020 – 293079.

Huomautus:

- **Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.**
- **Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS
Torx® ulkohalkaisija	2,3 mm
L	2 mm
Alkureiän Ø	2 mm
Toleranssi	+ 0,005 ... +0,02 mm
profiili	Torx Plus®
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm

Pinnoitus	TiN
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu