

**Garant****Työnnin, kolo, Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Torx Plus® -profiili: IP30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	293015 IP30
GTIN	4062406396718
Tuoteluokka	29L

**Kuvaus****Malli:**

TiN-pinnoite.

**Käyttö:**Profiilien valmistukseen **yhdessä työvaiheessa.****Sopii:**

Profiilityönninten pidin nro 293020 – 293079.

**Huomautus:**

- **Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.**
- **Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	4,5 mm
Torx® ulkohalkaisija	5,5 mm
L	4,5 mm
Lastuava aine	HSS
Toleranssi	+ 0,005 ... +0,02 mm
profiili	Torx Plus®
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm

Pinnoitus	TiN
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu