

**Garant**
**Työnnin, kolo, Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Torx Plus® -profiili: IP30mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	293017 IP30
GTIN	4062406396787
Tuoteluokka	29L

**Kuvaus**
**Malli:**

TiN-pinnoite.

**Käyttö:**

Profiilien valmistukseen **yhdessä työvaiheessa.**

**Sopii:**

Profiilityönninten pidin nro 293020 – 293079.

**Huomautus:**

- **Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.**
- **Yksityiskohtaiset ohjeavot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**

**Tekninen kuvaus**

L	4,5 mm
Alkureiän Ø	4,5 mm
Lastuava aine	HSS
Torx® ulkohalkaisija	5,5 mm
Toleranssi	+ 0,005 ... +0,02 mm
profiili	Torx Plus®
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm

Pinnoitus	TiN
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu