



## Kierretapin jatkokappale HB-pinta, Tyyppi: 11



### Tilaustiedot

Tilausnumero	338420 11
GTIN	4045197812483
Tuoteluokka	32H

### Kuvaus

#### Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

h6-varsi, Weldontaso kiinnitykseen myös Weldon-/kutistus- tai hydraulikiristysistukalla.

#### Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

#### Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Jatkokappale $L_3$	200 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	14 mm
Jatkokappale $K_2$	11 mm
kierrevarren $\varnothing$ :lle $d_2$	14 mm
kierteen nimellis- $\varnothing$ :lle $d_1$ DIN 374/376	M18
Jatkokappale $L_2$	90 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale

