



## Yhdistelmä-tasoupottimen pidin, Koko / varsikoko: 2/25



### Tilaustiedot

Tilausnumero	156720 2/25
GTIN	4033591011526
Tuoteluokka	16C

### Kuvaus

#### Malli:

**Vain 4 pidinkokoa kattaa koko alueen 5–66 mm** (85 mm:iin saakka tehtaalta). Upottimia ja ohjaintappeja voidaan **yhdistellä vapaasti saman** koon sisällä. Ohjaustapit voidaan vaihtaa upotinta irrottamatta.

Karkaistu ja hiottu. Upotin ja kukin tappi kiinnitetään yhdellä ruuvilla, upotin estetään pyörähtämästä varmistusoskan avulla. Lieriövarsi DIN 1835 B:n mukaisella vääntiötasolla, sisäjähdytys.

#### Käyttö:

**DIN-upotuksiin** sekä vastaavissa tappi-upotin-yhdistelmissä standardista poikkeaviin porrasporauksiin ja upotuksiin. **Läpiporrasporauksia varten** on tehtaalta toimitettavissa ohjausporia kahtena pituutena, jolloin läpireiät voidaan valmistaa ilman aloitusporausta.

#### Huomautus:

**TiN-pinnoitettu** tapinalennin tilauksesta. Valikoimassa on myös **kovametallimalli**, joka on tarkoitettu harmaavalun, messingin ja krominikkeliterästen työstöön.

Upotusalue: 24 - 66 mm

Reiän Ø H7: 22 mm

Porauksen pituus: 28 mm

Ulko-Ø: 34,5 mm

Pituus a: 75 mm

### Tekninen kuvaus

Pituus a	75 mm
Upotusalue	24 - 66 mm
Reiän Ø H7	22 mm

Porauksen pituus	28 mm
Ulko-Ø	34,5 mm
Tuotetyyppi	Sovitin