

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/12mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	260707 16/12
GTIN	4062406396824
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	20 mm
ISO-koodi pidin	SSSCR/L 1616H12
Pään pituus L ₁	18 mm
Sopiva kääntöterä	SC.. 1204..
Varren koko	16 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Aluslevy	269005 9
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 20
Terän koko	12 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 5
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 20

269028 20

Aluslevy Tyyppi 9

269005 9

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5

269013 5