

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	260706 16/12
GTIN	4062406396817
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	18 mm
Sopiva kääntöterä	SC.. 1204..
Aluslevy	269005 9
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Varren koko	16 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 5
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 20
Terän koko	12 mm
ISO-koodi pidin	SSSCR/L 1616H12
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 9	269005 9
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 20	269028 20
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5	269013 5