

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261308 25/11
GTIN	4062406396831
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Varren koko	25 mm
Pään pituus L ₁	22,9 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Toimintaleveys L ₄	32 mm
ISO-koodi pidin	SVHCR/L 2525M11
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppe 22

269028 22